

## KIT CRÉATION TUBE DE RACCORDEMENT

### DESCRIPTION

Le kit de création d'un tube de raccordement permet de transformer un tube céramique simple en un tube de raccordement. Il est utilisé pour modifier une installation existante.

Diamètre 140 : RAL14 SET

Diamètre 160 : RAL16 SET

Diamètre 180 : RAL18 SET

Diamètre 200 : RAL20 SET

### CONSTITUTION DU KIT






Buse de raccordement

Outil de montage

Colle

Laine de roche

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Après avoir mesurer la hauteur de la buse, couper l'ouverture à l'aide d'une scie cloche .

Graisser l'embout de la buse avec la colle et nettoyer le surplus.

Placer la buse sur l'ouverture et la maintenir à l'aide de l'outil de montage.

Vérifier que la buse est bien jointée, rajouter de la colle si nécessaire.

Une fois sec retirer l'outil de montage.

### BOUCHON CÉRAMIQUE



Ce bouchon peut être utiliser pour refermer un tube de raccordement existant. Utiliser de la colle identique à celle pour le jointage des tubes céramique.

Diamètre 140 : RAK14 Diamètre 160 : RAK16

Diamètre 180 : RAK18 Diamètre 200 : RAK20

Pour une sécurité maximum, il est important de travailler avec les bonnes protections  
La sécurité est essentielle

